




Központi elosztó

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Max. áramerterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramerhelés	[A]	10
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP



Központi elosztó


ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
UL minősítés	Enclosure type	Type 1
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	306
Méret	[mm]	33 x 60 x 152
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Elosztódoboz portjainak száma		8
Csatlakozó típusa		M12
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	16 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	Zárósapka:	2
	cimkék:	8
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - Csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm		
		

Központi elosztó

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Csatlakozás





Központi elosztó

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm

