


Központi elosztó

ZDO4H050MSS0005H07



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

-5...60

Védettség

IP 67; IP 68

Tesztek / engedélyek

UL minősítés

Enclosure type

Type 1

Mechanikai adatok

Súly

[g]

537



Központi elosztó

ZDO4H050MSS0005H07

Méret	[mm]	18 x 54 x 82
Anyag		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Elosztódoboz portjainak száma		4
Csatlakozó típusa		M12
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.

Tartozékok

Szállított tételek	Zárósapka: 2
	címkék: 4

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm





Központi elosztó

ZDO4H050MSS0005H07

Csatlakozás

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
WH =	fehér
YE =	sárga