


Központi elosztó

ZDO4H055MSS0005H07



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

-5...60

Védettség

IP 67; IP 68

Tesztek / engedélyek

UL minősítés


Enclosure type

Type 1



Központi elosztó

ZDO4H055MSS0005H07


Mechanikai adatok		
Súly	[g]	540
Méret	[mm]	22 x 54 x 82
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Elosztódoboz portjainak száma		4
Csatlakozó típusa		M12
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	Zárósapka:	2
	cimkék:	4
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektromos csatlakozás - horony		
Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm		
		



Központi elosztó

ZDO4H055MSS0005H07

Csatlakozás



BN =	Érszínek : barna
BU =	kék
GN =	zöld
GN/YE =	zöld / sárga
GY =	szürke
WH =	fehér
YE =	sárga