




Központi elosztó

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	15...30 DC
Védelmi osztály		III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	1
Max. összes áramterhelés	[A]	1
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...60
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	86,8
Méret	[mm]	17 x 30 x 85,4



Központi elosztó

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Anyagok	PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga	PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett
Elosztódoboz portjainak száma	4
Csatlakozó típusa	M8

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm



Csatlakozás





Központi elosztó

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm

