




Központi elosztó

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	15...30 DC
Védelmi osztály		III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	1
Max. összes áramterhelés	[A]	1
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80



Központi elosztó

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...60
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	125
Méret	[mm]	28,8 x 30 x 129,5
Anyagok		PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett
Elosztódoboz portjainak száma		8
Csatlakozó típusa		M8

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás


Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm



Központi elosztó

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 8 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm

