




Központi elosztó

ZDO8H059MSS0015H11



| Felhasználási terület                           |                                                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                        | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |                                                       |
| Szilikonmentes                                  | igen                                                                            |                                                       |
| Elektromos adatok                               |                                                                                 |                                                       |
| Üzemi feszültség                                | [V]                                                                             | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
| Védelmi osztály                                 |                                                                                 | II                                                    |
| Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként | [A]                                                                             | 4                                                     |
| Max. összes áramterhelés                        | [A]                                                                             | 12                                                    |
| Kimenetek                                       |                                                                                 |                                                       |
| Elektromos kivitel                              | PNP                                                                             |                                                       |



## Központi elosztó

ZDO8H059MSS0015H11

| Környezeti körülmények                                                                                                                 |                                       |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet                                                                                                                 | [°C]                                  | -25...80                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                                                                                                         | [°C]                                  | -5...60                                                                   |
| Védettség                                                                                                                              |                                       | IP 67; IP 68                                                              |
| Mechanikai adatok                                                                                                                      |                                       |                                                                           |
| Súly                                                                                                                                   | [g]                                   | 1671                                                                      |
| Méret                                                                                                                                  | [mm]                                  | 22 x 54 x 127                                                             |
| Anyagok                                                                                                                                |                                       | PA                                                                        |
| Test kiöntő anyaga                                                                                                                     |                                       | PA                                                                        |
| Elosztódoboz portjainak száma                                                                                                          |                                       | 8                                                                         |
| Csatlakozó típusa                                                                                                                      |                                       | M12                                                                       |
| Energialáncban használható                                                                                                             |                                       | igen                                                                      |
| Energialáncban használható                                                                                                             | maximális hajlítási sugár             | min. 10 x kábelátmérő                                                     |
|                                                                                                                                        | hajlítási sugár rögzített szerelésnél | min. 5 x kábelátmérő                                                      |
|                                                                                                                                        | folyamatsebesség                      | max. 3 m/s, 5 m vízszintes út és max. 5 m/s <sup>2</sup> gyorsulás esetén |
|                                                                                                                                        | torziós igénybevétel                  | ± 30 °/m                                                                  |
|                                                                                                                                        | hajlítási ciklusok                    | > 2 Mio.                                                                  |
| Kijelzők / kezelési egységek                                                                                                           |                                       |                                                                           |
| Kijelző                                                                                                                                | kapcsolási állapot                    | 8 x LED, sárga                                                            |
|                                                                                                                                        | üzem / működés                        | 1 x LED, zöld                                                             |
| Tartozékok                                                                                                                             |                                       |                                                                           |
| Szállított tételek                                                                                                                     | Zárósapka:                            | 2                                                                         |
|                                                                                                                                        | cimkék:                               | 8                                                                         |
| Megjegyzések                                                                                                                           |                                       |                                                                           |
| Csomagolási egység                                                                                                                     |                                       | 1 db                                                                      |
| Elektromos csatlakozás                                                                                                                 |                                       |                                                                           |
| Kábel: 15 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm) |                                       |                                                                           |
| Elektromos csatlakozás - horony                                                                                                        |                                       |                                                                           |
| Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm                             |                                       |                                                                           |
|                                                                                                                                        |                                       |                                                                           |



## Központi elosztó

ZDO8H059MSS0015H11

## Csatlakozás



|         |              |
|---------|--------------|
|         | Érszínek :   |
| BK =    | fekete       |
| BN =    | barna        |
| BU =    | kék          |
| GN =    | zöld         |
| GN/YE = | zöld / sárga |
| GY =    | szürke       |
| PK =    | rózsaszín    |
| RD =    | piros        |
| VT =    | lila         |
| WH =    | fehér        |
| YE =    | sárga        |