


Központi elosztó

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Védelmi osztály		III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	2
Max. összes áramterhelés	[A]	6

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----


Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...60
Védettség		IP 67; IP 68; (1 m / 7 nap)



Központi elosztó


ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	109,5
Méret	[mm]	27 x 30 x 90,4
Anyagok		PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett
Elosztódoboz portjainak száma		4
Csatlakozó típusa		M8
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		DIN sín adapter:, E73006
		zárósapka: M8, E73005
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - Csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M16; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott		
		

Központi elosztó

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

