




Központi elosztó

ZDO4F035MSJ0010H10



| Felhasználási terület                           |                                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                        | Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |                                                       |
| Elektromos adatok                               |                                                                 |                                                       |
| Üzemi feszültség                                | [V]                                                             | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
| Védelmi osztály                                 |                                                                 | III                                                   |
| Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként | [A]                                                             | 2                                                     |
| Max. összes áramterhelés                        | [A]                                                             | 6                                                     |
| Kimenetek                                       |                                                                 |                                                       |
| Elektromos kivitel                              |                                                                 | NPN                                                   |
| Környezeti körülmények                          |                                                                 |                                                       |
| Környezeti hőmérséklet                          | [°C]                                                            | -25...80                                              |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                  | [°C]                                                            | -5...60                                               |
| Védettség                                       |                                                                 | IP 65; IP 67; IP 68                                   |
| Mechanikai adatok                               |                                                                 |                                                       |
| Súly                                            | [g]                                                             | 648,5                                                 |
| Anyagok                                         | PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett                                  |                                                       |



## Központi elosztó

ZDO4F035MSJ0010H10

|                               |                                |                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test kiöntő anyaga            | PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett |                                                                                          |
| Elosztódoboz portjainak száma | 4                              |                                                                                          |
| Csatlakozó típusa             | M8                             |                                                                                          |
| Energialáncban használható    | igen                           |                                                                                          |
| Energialáncban használható    | maximális hajlítási sugár      | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                               | folyamatsebesség               | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                               | hajlítási ciklusok             | > 5 Mio.                                                                                 |
|                               | torziós igénybevétel           | ± 180 °/m                                                                                |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 4 x LED, sárga |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld  |

## Tartozékok

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tartozékok (választható) | DIN sín adapter:, E73006 |
|                          | zárósapka: M8, E73005    |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm )

## Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott






## Központi elosztó

ZDO4F035MSJ0010H10

### Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| GN = | zöld       |
| GY = | szürke     |
| WH = | fehér      |
| YE = | sárga      |