




Központi elosztó

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Védelmi osztály		III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	2
Max. összes áramterhelés	[A]	2

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...60
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 nap)

Mechanikai adatok

Súly	[g]	88
Méret	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Anyagok		PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett



Központi elosztó

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Elosztódoboz portjainak száma	4
Csatlakozó típusa	M8

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok


Tartozékok (választható)	DIN sín adapter., E73006
	zárósapka: M8, E73005

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás





Központi elosztó

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

