




Központi elosztó

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Védelmi osztály	III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A]	2
Max. összes áramterhelés [A]	6
Kimenetek	
Elektromos kivitel	NPN
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	-5...60
Védettség	IP 67; IP 68; (1 m / 7 nap)



Központi elosztó

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	109
Méreték	[mm]	27 x 30 x 90,4
Anyagok		PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett
Elosztódoboz portjainak száma		4
Csatlakozó típusa		M8


Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok	
Tartozékok (választható)	DIN sín adapter:, E73006
	zárósapka: M8, E73005

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás


Csatlakozó: 1 x M16; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Központi elosztó

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

