




Központi elosztó

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	15...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Védelmi osztály	III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A]	2
Max. összes áramterhelés [A]	2
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP



Központi elosztó

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...60
Védettség		IP 67; IP 68; (1 m / 7 nap)


Mechanikai adatok		
Súly	[g]	150,5
Anyagok		PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett
Elosztódoboz portjainak száma		10
Csatlakozó típusa		M8

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	10 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld


Tartozékok	
Tartozékok (választható)	zárósapka: M8, E73005

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat	
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm	



Elektromos csatlakozás - dugó	
Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm	



Központi elosztó

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Csatlakozás

