


## Y - elosztó

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

&lt; 50 AC / &lt; 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés

[A]

3

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez

cULus: ...65 °C

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

## Tesztek / engedélyek

UL minősítés

tápellátás

Class 2

UL fájl száma

E191684

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

28,7

Anyagok

ház: PA szürke; Halogénmentes; Tömítés: EPDM

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



## Y - elosztó

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

### Elektromos csatlakozás

, PUR; égésgátló (IEC 60332-2, UL: FT2)


### Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!



### Elektromos csatlakozás

#### Csatlakozás



### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M8; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

