



Y - elosztó

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		cULus: ...65 °C
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
UL minősítés	tápellátás	Class 2
	UL fájl száma	E191684
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	35,7
Anyagok	ház: PA narancs; Tömítés: EPDM	



Y - elosztó

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS


Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
----------------------	-----------------------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm




Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



csatlakozás IEC 61076-2-101 szerint