




Y - elosztó

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



| Felhasználási terület                                         |                                      |                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |                                    |
| Alkalmazás                                                    | logikai ÉS funkció                   |                                    |
| Szilikonmentes                                                | igen                                 |                                    |
| Elektromos adatok                                             |                                      |                                    |
| Üzemi feszültség                                              | [V]                                  | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Védelmi osztály                                               |                                      | II                                 |
| Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként               | [A]                                  | 4                                  |
| Max. összes áramterhelés                                      | [A]                                  | 4                                  |
| Környezeti körülmények                                        |                                      |                                    |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C]                                 | -25...100                          |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez                        |                                      | cULus: ...65 °C                    |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C]                                 | -25...55                           |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]                                  | 10...100                           |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |                                      | 1K22/ DIN 60721-3-1                |
| Védettség                                                     |                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K        |
| Tesztek / engedélyek                                          |                                      |                                    |
| UL minősítés                                                  | tápellátás                           | Class 2                            |
|                                                               | UL fájl száma                        | E191684                            |
| Mechanikai adatok                                             |                                      |                                    |
| Súly                                                          | [g]                                  | 35,5                               |



## Y - elosztó

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS


|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Anyagok              | ház: PA narancs; Tömítés: EPDM    |
| Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|


## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Csatlakozás

