


DC/DC-váltó

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Felhasználási terület

Kivitel

burkolat modul

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

18...36 DC

Kimenetek

Kimeneti feszültség

[V]

10

Rövidzárlat-védelem

igen

Túlterhelés-védelem

igen

Pontosság / eltérés

Pontosság

 $\pm 2 \%$

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...71

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

71

Méret

[mm]

54 x 34 x 15

Anyagok

ház: poliamid üvegszál-erősítésű műgyantával kiöntött ház

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,28 m; Véghüvelyekkel védett érvégződések

Bemenet

piros

18...36 V

fekete

GND

Kimenet

fekete

10 V DC

kék

GND