




Összekötő kábel szelepdugóval

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



| Felhasználási terület                  |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok               | Halogénmentes                                             |
| Elektromos adatok                      |                                                           |
| Üzemi feszültség [V]                   | < 250 AC/DC                                               |
| Védelmi osztály                        | II                                                        |
| Max. összes áramerhelés [A]            | 4                                                         |
| Környezeti körülmények                 |                                                           |
| Környezeti hőmérséklet [°C]            | -25...90                                                  |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez | szelepdugó: -30 ... 90 °C                                 |
|                                        | M12 csatlakozó: -25 ... 90 °C                             |
| Védettség                              | IP 65; (M12 dugós csatlakozóval: IP65, IP67, IP68, IP69K) |
| Mechanikai adatok                      |                                                           |
| Súly [g]                               | 82                                                        |
| Test kiöntő anyaga                     | PA-GF, Halogénmentes / TPU, Halogénmentes                 |
| Hollandi anya anyaga                   | acél, galvanizált / sárgaréz, nikkelezett                 |
| Tömítés anyaga                         | NBR / CR                                                  |
| Megjegyzések                           |                                                           |
| Csomagolási egység                     | 1 db                                                      |




## Összekötő kábel szelepdugóval

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PA-GF, Halogénmentes, fekete; záró: acél, galvanizált;  
Tömítés: NBR / CR; Érintkezők: sárgaréz; Meghúzási nyomaték: 0,5...0,6 Nm




- |    |           |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC   |
| 2. | PWM IN    |
| 3. | Error OUT |
|    | FE        |

### Elektromos csatlakozás - Kábel

Kábel: 0,24 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Csatlakozás



### Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, Halogénmentes, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



- |    |           |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC   |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND       |
| 4. | PWM IN    |