


## Y-csatlakozókábel

**Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M**

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



## Felhasználási terület

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
|--------------------------|---------------|

## Elektromos adatok

|                          |     |                     |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Üzemi feszültség         | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Védelmi osztály          |     | II                  |
| Max. összes áramterhelés | [A] | 4                   |

## Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -20...90 |
|------------------------|------|----------|

**Y-csatlakozókábel**

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

|                                                                     |      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Környezeti hőmérséklet<br>(mozgó)                                   | [°C] | -20...90             |
| Tárolási hőmérséklet                                                | [°C] | -25...55             |
| Tárolási páratartalom                                               | [%]  | 10...100             |
| Tárolás egyéb éghajlati<br>feltételei a megadott osztály<br>szerint |      | 1K22/ DIN 60721-3-1  |
| Védettség                                                           |      | IP 67; IP 68; IP 69K |

**Mechanikai adatok**

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| Súly               | [g] | 1022,5 |
| Test kiöntő anyaga |     | TPU    |
| Tömítés anyaga     |     | FKM    |

**Megjegyzések**

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés         | Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt. |
| Csomagolási egység | 1 db                                                               |

## Y-csatlakozókábel


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektromos csatlakozás - dugó

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: M12; öntött test: TPU, narancs; Tömítés: FKM


## Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: M12; öntött test: TPU, narancs

## Y-csatlakozókábel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

## Diagrammok és grafikonok

Névleges érték csökkentése  $I_{max} * 0,8$  DIN EN 60512-5-2

X Környezeti hőmérséklet [°C]

Y Áram [A]