


Y-csatlakozókábel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Halogénmentes
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...90



Y-csatlakozókábel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-20...90
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly	[g]	867
Test kiöntő anyaga		TPU
Tömítés anyaga		FKM

Megjegyzések


Megjegyzés	Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: M12; öntött test: TPU, narancs; Tömítés: FKM

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: M12; öntött test: TPU, narancs



Y-csatlakozókábel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Diagrammok és grafikonok

Névleges érték csökkentése $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Környezeti hőmérséklet [°C]

Y Áram [A]