

## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0005C04



## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező;  
Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

&lt; 50 AC / &lt; 60 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

4

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti  
hőmérséklethez

cULus: ...75

Környezeti hőmérséklet  
(mozgó)

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti  
hőmérséklethez (mozgó)

cULus: ...75

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

214,5

Méretek

[mm]

15,5 x 15,5 x 45

Anyagok

ház: TPU narancs; Tömítés: FKM

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Energialáncban használható

igen



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0005C04

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folymatsebesség           | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | ≥ 2 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm, árnyékolt; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm;  
 Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva



## Csatlakozás



Érszínek :  
 BK = fekete  
 BN = barna  
 BU = kék  
 WH = fehér