


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSS0060C05



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező;
Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] < 30 AC / < 36 DC

Védelmi osztály III

Max. összes áramerhelés [A] 4

Teljes áramerhelhetőség (UL) [A] 3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez cULus: ...75

Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] -25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) cULus: ...75

Védettség IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly [g] 2282,5

Méretek [mm] 15,5 x 15,5 x 45

Anyagok ház: TPU narancs; Tömítés: FKM

Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett

Energialáncban használható igen



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSS0060C05

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	≥ 2 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 60 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm, árnyékolt; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm;
 Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér