


Y összekötő kábel külső megvilágításhoz

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	60 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramterhelés	[A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-25...90
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly	[g]	76
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Elosztódoboz portjainak száma		2



Y összekötő kábel külső megvilágításhoz

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS


Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Megjegyzés	Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Csomagolási egység	1 db


Elektromos csatlakozás - dugó C

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!



Elektromos csatlakozás

Csatlakozás






Y összekötő kábel külső megvilágításhoz

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Elektromos csatlakozás - aljzat A

Kábel: 0,4 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm;
Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!



Elektromos csatlakozás - aljzat B

Kábel: 0,4 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm;
Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!

