


Összekötő kábel

VSTGN040MSS0,25K04STGN040MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható
Kivitel	Ethernet kábel, D-kódolású
Alkalmazás	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	30 AC / 60 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramerhelés [A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	-25...90
Védettség	IP 65; IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	62,2								
Test kiöntő anyaga	TPU								
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett								
Energialáncban használható	igen								
Energialáncban használható	<table> <tr> <td>maximális hajlítási sugár</td><td>min. 10 x kábelátmérő</td></tr> <tr> <td>folyamatsebesség</td><td>max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>hajlítási ciklusok</td><td>> 3 Mio.</td></tr> <tr> <td>torziós igénybevétel</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²	hajlítási ciklusok	> 3 Mio.	torziós igénybevétel	± 180 °/m
maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő								
folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²								
hajlítási ciklusok	> 3 Mio.								
torziós igénybevétel	± 180 °/m								

Összekötő kábel

VSTGN040MSS0,25K04STGN040MSS

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,25 m, PUR, Halogénmentes, zöld, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva

