

EVC04A



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040VAT0002H04/3G/2D



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Festékekkel összeférhető	igen
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály	II
Max. összes áramterhelés [A]	2
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Védettség	IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 68 / IP 69K)
Tesztek / engedélyek	
Engedély	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX eszközjelölés	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mechanikai adatok	
Súly [g]	101,4
Méreték [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Anyagok	ház: TPU narancs; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

EVC04A



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040VAT0002H04/3G/2D

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,5 Nm



Csatlakozás



Érszínek :
BK = fekete
BN = barna
BU = kék
WH = fehér