


EVC10A



Összekötő kábel

VDOAH040VAT00,6H04STAHO40VAT



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Festékekkel összeférhető

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 60 AC/DC

Védelmi osztály

II

Max. összes áramerhelés [A]

2

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-20...60

Védettség

IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 68 / IP 69K)

Tesztek / engedélyek

Engedély

BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U

ATEX eszközjelölés

 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mechanikai adatok

Súly [g]

70,5

Méreték [mm]

31 x 15,5 x 36,5

Anyagok

ház: TPU narancs; Tömítés: FKM

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Összekötő kábel

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,5 Nm

