


## Összekötő kábel

VDOAH032MSS00,6H03STGF030MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Szilikonmentes           | igen                                                                            |

## Elektromos adatok

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Üzemi feszültség        | [V] | 10...36 DC |
| Védelmi osztály         |     | III        |
| Max. összes áramerhelés | [A] | 3          |

## Kimenetek

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Elektromos kivitel | PNP |
|--------------------|-----|

## Környezeti körülmények

|                                                |      |                             |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet                         | [°C] | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         |      | cULus: ...75                |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                 | [°C] | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |      | cULus: ...75                |
| Védettség                                      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Tesztek / engedélyek

|      |      |       |
|------|------|-------|
| MTTF | [év] | 20027 |
|------|------|-------|

## Mechanikai adatok

|      |     |      |
|------|-----|------|
| Súly | [g] | 44,3 |
|------|-----|------|



## Összekötő kábel

VDOAH032MSS00,6H03STGF030MSS

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                      | [mm]                      | 10 x 10 x 36                                                                             |
| Test kiöntő anyaga         |                           | TPU                                                                                      |
| Hollandi anya anyaga       |                           | sárgaréz, nikkelezett                                                                    |
| Tömítés anyaga             |                           | FKM                                                                                      |
| Energialáncban használható |                           | igen                                                                                     |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 5 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld  |

## Megjegyzések

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés         | Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt. |
| Csomagolási egység | 1 db                                                               |

## Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Csatlakozás





## Összekötő kábel

VDOAH032MSS00,6H03STGF030MSS

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, feketén áttetsző; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM;  
Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

