

## Csatlakozókábel dugóval

ASTGN040VAS0005P04



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
| Kivitel                  | Ethernet kábel, D-kódolású                                                                         |
| Alkalmazás               | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
| Szilikonmentes           | igen                                                                                               |

## Elektromos adatok

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Üzemi feszültség [V]              | 30 AC / 60 DC |
| Védelmi osztály                   | III           |
| Max. összes áramterhelés [A]      | 4             |
| Teljes áramterhelhetőség (UL) [A] | 1,66          |

## Környezeti körülmények

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C]                    | -25...100                   |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         | cRUus: ...65 °C             |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]            | 0...80                      |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) | cRUus: ...65 °C             |
| Védettség                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanikai adatok

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Súly [g]     | 330,5              |
| Méreték [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 |



## Csatlakozókábel dugóval

ASTGN040VAS0005P04

|                            |                                   |                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyagok                    | PP Halogénmentes                  |                                                                                          |
| Test kiöntő anyaga         | PP                                |                                                                                          |
| Hollandi anya anyaga       | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |                                                                                          |
| Energialáncban használható | igen                              |                                                                                          |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár         | min. 15 x kábel átmérő                                                                   |
|                            | folyamatsebesség                  | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok                | > 1 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel              | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;  
 Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
| BU = | Érszínek : |
| OG = | kék        |
| WH = | narancs    |
| YE = | fehér      |
|      | sárga      |