



## Ethernet összekötő kábel

VSTGN040VAS0,25P04STAN040VAS



## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező;  
Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Kivitel

Ethernet kábel, D-kódolású

Alkalmazás

Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s;  
higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban

Szilikonmentes

igen

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

30 AC / 60 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés

[A]

4

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...100

Környezeti hőmérséklet

[°C]

(mozgó)

0...80

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

51,2

Anyagok

PP Halogénmentes

Test kiöntő anyaga

PP

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Energialáncban használható

igen

## Ethernet összekötő kábel

VSTGN040VAS0,25P04STAN040VAS

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 15 x kábel átmérő                                                                   |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 1 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

## Elektromos csatlakozás - Szögletes kivitel


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: D; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;  
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,25 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - Egyenes kivitel

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;  
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva

