




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGH050VASFKPG



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Alkalmazás		higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (...40 °C)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	32,9
Test kiöntő anyaga		PA 6.6
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga		EPDM
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható csatlakozódugó


SSTGH050VASFKPG

Elektromos csatlakozás


csavaros sorkapcsok: 0,25...1 mm²; Kábel köpeny: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM;
Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!



Csatlakozás



	Érszínek
BK	fekete
BN	barna
BU	kék
GY	szürke
WH	fehér
	színek DIN EN 60947-5-2 szerint