

## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030VAS0010P03



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás               | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban                           |
| Szilikonmentes           | igen                                                                            |

## Elektromos adatok

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Üzemi feszültség [V]         | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Védelmi osztály              | III                                       |
| Max. összes áramterhelés [A] | 3                                         |

## Környezeti körülmények

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C]                                   | -25...80                    |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]                           | 5...80                      |
| Tárolási hőmérséklet [°C]                                     | -25...55                    |
| Tárolási páratartalom [%]                                     | 10...100                    |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Védettség                                                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Tesztek / engedélyek

|              |            |         |
|--------------|------------|---------|
| UL minősítés | tápellátás | Class 2 |
|--------------|------------|---------|

## Mechanikai adatok

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Súly [g]           | 288,1        |
| Méreték [mm]       | 10 x 10 x 31 |
| Test kiöntő anyaga | PP           |



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030VAS0010P03

|                            |                                   |                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hollandi anya anyaga       | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |                                                                                          |
| Tömítés anyaga             | EPDM                              |                                                                                          |
| Energialáncban használható | igen                              |                                                                                          |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár         | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség                  | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok                | > 1 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel              | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések


|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM;  
Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



## Csatlakozás

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |            |
|------|------------|
| BK = | Érszínek : |
| BN = | fekete     |
| BU = | barna      |
|      | kék        |