




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0025E04



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás		higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		cULus: ...50
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	5...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)		cULus: ...50
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	932
Méret	[mm]	15,5 x 15,5 x 45



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0025E04

Anyagok	ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 25 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér