


## Y-csatlakozókábel

YDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS



## Felhasználási terület

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás               | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban            |
| Szilikonmentes           | igen                                                             |

## Elektromos adatok

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Üzemi feszültség        | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Védelmi osztály         |     | III               |
| Max. összes áramerhelés | [A] | 3                 |

## Környezeti körülmények

|                                                |      |                             |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet                         | [°C] | -25...80                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         |      | cULus: ...50 °C             |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                 | [°C] | 5...80                      |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |      | cULus: ...50 °C             |
| Védettség                                      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanikai adatok

|                               |     |                                   |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Súly                          | [g] | 98                                |
| Test kiöntő anyaga            |     | PVC                               |
| Hollandi anya anyaga          |     | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
| Tömítés anyaga                |     | EPDM                              |
| Elosztódoboz portjainak száma |     | 2                                 |
| Energialáncban használható    |     | igen                              |



## Y-csatlakozókábel

YDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 1 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


## Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC, narancs; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Elektromos csatlakozás

## Csatlakozás





## Y-csatlakozókábel

YDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC, narancs; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM;  
Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

