


## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0005G04



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
| Alkalmazás               | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban                               |
| Szilikonmentes           | igen                                                                                |

## Elektromos adatok

|                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Üzemi feszültség              | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Védelmi osztály               |     | III               |
| Max. összes áramterhelés      | [A] | 4                 |
| Teljes áramterhelhetőség (UL) | [A] | 3                 |

## Környezeti körülmények

|                                                |      |                             |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet                         | [°C] | -25...100                   |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         |      | cULus: ...50                |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                 | [°C] | 5...100                     |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |      | cULus: ...50                |
| Védettség                                      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanikai adatok

|                            |      |                                   |
|----------------------------|------|-----------------------------------|
| Súly                       | [g]  | 254,7                             |
| Méreték                    | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                  |
| Anyagok                    |      | ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM   |
| Hollandi anya anyaga       |      | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
| Energialáncban használható |      | igen                              |



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0005G04

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folymatsebesség           | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 1 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

## Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5,2 mm, árnyékolt; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva



## Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| WH = | fehér      |