


Terelőtükör biztonsági fényrácsokhoz

DEFLECTION MIRROR 1450 LENGTH



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...55
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	6905
Méret	[mm]	1492 x 110 x 36
Anyag		alumínium epoxid-porbevonatú; műanyag; Tartozékok: acél galvanizált
Hossz L	[mm]	1450

Tartozékok

Szállított tételek	csavarok: 4 x M8
	hatlapú anyák: 4 x M8
	alátét: 4

EY1009



Terelőtükör biztonsági fényrácsokhoz

DEFLECTION MIRROR 1450 LENGTH

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------