




Csatlakozókábel biztonsági fényfüggönyök
csatlakoztatásához

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Kivitel		Biztonsági fényfüggönyök/-fényrácsok csatlakoztatása OSSD-vel, adóhoz
Alkalmazás		bekötve "rövid tartományra"
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 36 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramterhelés	[A]	4; (...40 °C)
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	44,8
Anyagok		TPU narancs; PA
Test kiöntő anyaga		TPU / PA
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel biztonsági fényfüggönyök csatlakoztatásához

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU / PA, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm




Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU / PA, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér