


Némítókonzol készlet

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS



- 1 dugó kék
2 dugó piros
T adó
R vevő



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
-------------	------------

Felhasználási terület

Kivitel	keresztsugaras némítás két adóvevős érzékelővel
Működési elv	adó-vevős érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	19,2...28,8 DC
Áramfelvétel [mA]	120; (adó: 60; vevő: 60)
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	940

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	0,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen




Némítókonzol készlet

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS


Érzékelési tartomány		
Hatótávolság	[m]	< 2,5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...55
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	3000
Anyagok		alumínium; polipropilén
Optika anyaga		polikarbonát-ABS
Megjegyzések		
Csomagolási egység		4 db

Elektromos csatlakozás - adó 1

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: kék



Csatlakozás



2 IN


Sync A

Némítókonzol készlet


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Elektromos csatlakozás - adó 2

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: piros



Csatlakozás




2 IN

Sync B

Elektromos csatlakozás - vevő 1


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: kék



Némítókonzol készlet

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS


Csatlakozás




4 OUT kapcsoló kimenet

Elektromos csatlakozás - vevő 2

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: piros



Csatlakozás



4 OUT kapcsoló kimenet