


Némítókonzol készlet

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
-------------	------------

Felhasználási terület

Kivitel	szekvenciális némítás négy párhuzamos, prizmás érzékelővel
Működési elv	Prizmás fénySOROMPÓ

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	19,2...28,8 DC
Áramfelvétel	[mA]	60
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	940

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	0,5
Kapcsoló kimenet állandó áramerőssége DC	[mA]	100
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen




Némítókonzol készlet

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


Érzékelési tartomány		
Hatótávolság	[m]	< 2,5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...55
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	3530
Anyagok		alumínium; polipropilén
Optika anyaga		polikarbonát-ABS
Megjegyzések		
Csomagolási egység		4 db

Elektromos csatlakozás - adó 1

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: kék



Csatlakozás




4 OUT 1 kapcsoló kimenet
2 OUT 2 kapcsoló kimenet

Némítókonzol készlet


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Elektromos csatlakozás - adó 2

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: piros



Csatlakozás



4 OUT 3	kapcsoló kimenet
2 OUT 4	kapcsoló kimenet