


Némítókonzol készlet

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
-------------	------------

Felhasználási terület

Kivitel	kereszt sugaras némítás két többsugaras fénysorompóval
Működési elv	adó-vevős érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	19,2...28,8 DC
Áramfelvétel	[mA]	30
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	940

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V] 0,5



Némítókonzol készlet

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 3,5
--------------	-----	-------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...55
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mechanikai adatok

Súly	[g]	3540
Anyagok		alumínium; polipropilén
Optika anyaga		polikarbonát-ABS

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	adó	LED, sárga
	vevő	LED, zöld/piros

Megjegyzések


Csomagolási egység		4 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás - adó 1

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: kék



Csatlakozás



2 IN Sync A

Némítókonzol készlet


2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Elektromos csatlakozás - adó 2

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: piros



Csatlakozás




2 IN

Sync B

Elektromos csatlakozás - vevő 1


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: kék



Némítókonzol készlet

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS


Csatlakozás




4 OUT kapcsoló kimenet

Elektromos csatlakozás - vevő 2

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: piros



Csatlakozás



4 OUT kapcsoló kimenet