


AS-Interface induktív érzékelő

IAE2010-ASI

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	AS-i
Kapcsolási távolság [mm]	10
Ház	hengeres
Méreték [mm]	Ø 20 / L = 92

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	10
--------------------------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

AS-i jellemzők

AS-i I/O konfiguráció [hex]	1
AS-i ID kód [hex]	1
AS-i tanúsítvány	02601



AS-Interface induktív érzékelő

IAE2010-ASI

Mechanikai adatok		
Ház	hengeres	
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	Ø 20 / L = 92
Anyagok	PBT; LED ablak: PC	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, piros érzékelő tekercs vezetékszakadás, érzékelő tekercs rövidzárlat Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Tartozékok		
Szállított tételek	rögzítőbilincs: 1	
Megjegyzések		
Megjegyzések	Biztonságos működési tartomány: kb. 10...80 %-a az Sn-nek	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...2,5 mm²		
Csatlakozás		

