


AS-Interface induktív érzékelő

IBE2020-ASI

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	AS-i
Kapcsolási távolság [mm]	20
Ház	hengeres
Méreték [mm]	Ø 34 / L = 98

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	20
--------------------------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i jellemzők

AS-i I/O konfiguráció [hex]	1
AS-i ID kód [hex]	1



AS-Interface induktív érzékelő

IBE2020-ASI

AS-i tanusítvány	02701
------------------	-------

Mechanikai adatok

Ház	hengeres
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték [mm]	Ø 34 / L = 98
Anyagok	PBT; zárósapka: PC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, piros érzékelő tekercs vezetékszakadás, érzékelő tekercs rövidzárlat Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítőbilincs: 1
--------------------	-------------------

Megjegyzések

Megjegyzések	Biztonságos működési tartomány: kb. 10...80 %-a az Sn-nek
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...2,5 mm²

Csatlakozás

