


Teljesen fémházas induktív érzékelő

IGK34,5-BPKG/AM/US-104/K0



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	4,5
Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M18 x 1 / L = 70

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező; Teljesen fémházas kivitel; korrekciós faktor K = 0
Alkalmazás	Szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz
Közeg	csak vastartalmú fémeket ismer fel; alumínium forgácsokkal szemben nem érzékeny
Nyomásállóság [bar]	100
Megjegyzés a nyomásállósághoz	aktív felület

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 20
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen

Kimenetek

Elektromos kiviteli	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	100
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen



Teljesen fémházas induktív érzékelő

IGK34,5-BPKG/AM/US-104/K0

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	4,5
Működési távolság	[mm]	0...3,64
Pontosság / eltérés		
Korrektációs faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,5
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...20
Korrektációs faktor K = 0		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 68; ("Coolant")
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
Ütésállóság	EN 60068-2-27 Ehc	1 J
MTTF	[év]	1258
Beágyazott szoftvert tartalmazza		igen
UL minősítés	Ta	25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL tanusítvány száma	A012
	UL fájl száma	E174191
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	55,3
Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); LED ablak: PEI; záróanyák: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Meghúzási nyomaték	[Nm]	50
Teljesen fémházas kivitel		igen
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	4 x 90° LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db


Teljesen fémházas inductív érzékelő

IGK34,5-BPKG/AM/US-104/K0

Elektromos csatlakozás



Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott