


Induktív érzékelő

IF-2002-ABOW/10M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság [mm]		2
Ház		menetes kialakítás
Méreték [mm]		M12 x 1 / L = 71,5

Elektromos adatok

Frekvencia AC [Hz]		47...63
Üzemi feszültség [V]		20...250 AC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere-védelem		nem

Kimenetek

Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V]		8,5
Minimális terhelési áram [mA]		8
Maximális szivárgó áram [mA]		2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz]		25
Rövidzárlat-biztos		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]		2
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]		2 ± 10 %
Működési távolság [mm]		0...1,6

Pontosság / eltérés

Korrekciós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a]		1...15
Kapcsolási pont eltolódás		-10...10



Induktív érzékelő

IF-2002-ABOW/10M

[Sr %-a]

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	932

Mechanikai adatok

Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm]	M12 x 1 / L = 71,5
Menet megjelölés		M12 x 1
Anyagok		PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Elektromos csatlakozás

Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű
-------------------	--

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------


Megjegyzések

Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás

Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű

Érszínek :

BN = barna
BU = kék