






Induktív érzékelő

IGA3008-BPKG/V4A/6M

Kapcsolási pont eltolódás	
[Sr %-a]	-10...10

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet	[°C] -25...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	B osztályú
MTTF	[év] 1853

Mechanikai adatok	
Súly	[g] 360,5
Ház	menetes kialakítás
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm] M18 x 1 / L = 80
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); PC

Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot
	1 x LED, sárga


Tartozékok	
Szállított tételek	záróanyák: 2

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék