




AS-Interface induktív érzékelő

IGA2008-ASI/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IGC235
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	AS-i
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság [mm]	8
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M18 x 1
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 25
Polaritáscsere védelem	nem
Kimenetek	
Elektromos kivitel	AS-i
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (választható)
Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	8
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	8 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...6,48



AS-Interface induktív érzékelő

IGA2008-ASI/US-100

Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,72 / alumínium: 0,42 / réz: 0,4	
Hiszterézis	[Sr %-a]	5
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Ház	menetes kialakítás	
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	M18 x 1
Menet megjelölés	M18 x 1	
Anyagok	PBT; aktív felület: PPE; bilincs: PPS	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
		
Csatlakozás		