



Induktív érzékelő

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IIS717
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

1 LED 2 x



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	12
Ház		menetes kialakítás
Méreték	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Megnövelt kapcsolási távolság; Optikai beállítási segítség
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		nem
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	5
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	100
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem



Induktív érzékelő

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	12
Működési távolság	[mm]	0...9,7
Megnövelt kapcsolási távolság		igen
Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,5 / réz: 0,4
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	256
Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		sárgaréz fehérbronz bevonatú; PBT
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
	kapcsolási állapot	1 x LED, zöld
Optikai beállítási segítség		igen
Tartozékok		
Szállított tételek		zárányák: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

II5709



Induktív érzékelő

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BK =

Érszínek :
fekete