


IIK3025-BPKG/AM/P/US



Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	25
Ház	menetes kialakítás
Méretetek [mm]	M30 x 1,5 / L = 65

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező; Megnövelt kapcsolási távolság; Teljesen fémházas kivitel
Alkalmazás	folyamatos tisztítás agresszív tisztítószerekkel; szokványos tisztítási folyamatok
Nyomásállóság [bar]	100
Megjegyzés a nyomásállósághoz	aktív felület

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 25
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	100
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Kapcsolási távolság	[mm]	25
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	25 ± 10 %
Működési távolság	[mm]	0...20,3



Teljesen fémházas induktív érzékelő

IIK3025-BPKG/AM/P/US

Megnövelt kapcsolási távolság	igen	
Pontosság / eltérés		
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 0,9 / alumínium: 0,6 / réz: 0,5	
Hiszterézis [Sr %-a]	1...20	
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	0...100	
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011 emisszió	B osztályú
Ütésállóság	EN 60068-2-75 Ehc	1 J
MTTF [év]	1262	
Beágyazott szoftvert tartalmazza	igen	
UL minősítés	Ta	0...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL tanusítvány száma	A012
	UL fájl száma	E174191
Mechanikai adatok		
Súly [g]	165,043	
Ház	menetes kialakítás	
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető	
Méretek [mm]	M30 x 1,5 / L = 65	
Menet megjelölés	M30 x 1,5	
Anyagok	ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); záróanyák: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Meghúzási nyomaték [Nm]	80	
Teljesen fémházas kivitel	igen	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	4 x 90° LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Teljesen fémházas induktív érzékelő

IIK3025-BPKG/AM/P/US

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

