


AS-Interface induktív érzékelő

IMC2015-ASI /US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IM5118

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	AS-i
Kapcsolási távolság [mm]	15
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	40 x 40 x 66

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
--------------------------	----------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 30
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Rövidzárlat-védelem	igen



AS-Interface induktív érzékelő

IMC2015-ASI /US-100

Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett				
Túlterhelés-védelem	igen				
Érzékelési tartomány					
Kapcsolási távolság	[mm]	15			
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70			
Védettség		IP 67			
Tesztek / engedélyek					
EMC	EN 60947-5-2				
	EN 55011		B osztályú		
AS-i jellemzők					
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	1			
AS-i ID kód	[hex]	1			
Adatbit kiosztása	Típus	Bemenet	Bemenet	Bemenet	Kimenet
	leírás	kapcsoló jel	biztonságos zóna	üzemi készenlét	teszt
	státusz = 0	céltárgy az aktív zónában	céltárgy a nem biztonságos tartományban	hibás eszköz vagy a céltárgy a szenzornak ütközött	nem használt
	státusz = 1	céltárgy az aktív zónában	céltárgy a biztonságos zónában	eszköz működésre kész	nem használt
Mechanikai adatok					
Ház	téglatest kialakítású				
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető				
Méretek	[mm]	40 x 40 x 66			
Anyagok	ház: PBT; aktív felület: PPE; bilincs: PPS				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga			
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, piros érzékelő tekercs vezetékszakadás, érzékelő tekercs rövidzárlat Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)			
Tartozékok					
Szállított tételek	Rögzítőkonzol: 1				
	imbuszkulcs: 1				
Megjegyzések					
Megjegyzések	Aktív zónának 5 pozíciója lehetséges				
	Biztonságos működési tartomány: kb. 10...80 %-a az Sn-nek				
Csomagolási egység	1 db				

AS-Interface induktív érzékelő

IMC2015-ASI /US-100

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

