


Induktív érzékelő

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IM5138

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	15
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	40 x 40 x 66

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
--------------------------	----------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...55 DC
Védelmi osztály	II



Induktív érzékelő

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

Polaritáscsere védelem	igen	
Kimenetek		
Elektromos kivitel	PNP/NPN	
Kimeneti funkció	záró	
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	4,6	
Minimális terhelési áram [mA]	2	
Maximális szivárgó áram [mA]	0,8	
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100	
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	150	
Rövidzárlat-védelem	igen	
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett	
Túlterhelés-védelem	igen	
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság [mm]	15	
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	15 ± 10 %	
Működési távolság [mm]	0...12,1	
Pontosság / eltérés		
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2	
Hiszterézis [Sr %-a]	1...15	
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70	
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház	téglatest kialakítású	
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető	
Méretek [mm]	40 x 40 x 66	
Anyagok	ház: PBT; aktív felület: PEI; bilincs: PPS	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
Tartozékok		
Szállított tételek	Rögzítőkonzol: 1	
	imbuszkulcs: 1	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Induktív érzékelő

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,8 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

