




Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND2004DABOA/6M




| Termékjellemzők                                 |      |                                                 |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Kimeneti funkció                                |      | 2 x záró                                        |
| Kapcsolási távolság                             | [mm] | 4                                               |
| Ház                                             |      | téglatest kialakítású                           |
| Méret                                           | [mm] | 40 x 26 x 40                                    |
| Elektromos adatok                               |      |                                                 |
| Frekvencia AC                                   | [Hz] | 47...63                                         |
| Üzemi feszültség                                | [V]  | 20...250 AC/DC                                  |
| Védelmi osztály                                 |      | II                                              |
| Polaritáscsere-védelem                          |      | igen                                            |
| Kimenetek                                       |      |                                                 |
| Kimeneti funkció                                |      | 2 x záró                                        |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC   | [V]  | 6,5                                             |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC   | [V]  | 6,5                                             |
| Minimális terhelési áram                        | [mA] | 5                                               |
| Maximális szivárgó áram                         | [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC  | [mA] | 250; (350 (...50 °C))                           |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC  | [mA] | 100                                             |
| Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége | [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz)                          |
| Kapcsolási frekvencia AC                        | [Hz] | 25                                              |
| Kapcsolási frekvencia DC                        | [Hz] | 50                                              |
| Rövidzárlat-biztos                              |      | nem                                             |
| Túlterhelés-védelem                             |      | nem                                             |
| Érzékelési tartomány                            |      |                                                 |
| Kapcsolási távolság                             | [mm] | 4                                               |
| Valós érzékelési tartomány Sr                   | [mm] | 4 ± 10 %                                        |



## Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND2004DABOA/6M

|                                           |                    |                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Működési távolság                         | [mm]               | 0...3,25                                                                      |
| <b>Pontosság / eltérés</b>                |                    |                                                                               |
| Korrekciós faktor                         |                    | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2  |
| Hiszterézis                               | [Sr %-a]           | 1...15                                                                        |
| Kapcsolási pont eltolódás                 | [Sr %-a]           | -10...10                                                                      |
| <b>Környezeti körülmények</b>             |                    |                                                                               |
| Környezeti hőmérséklet                    | [°C]               | -25...80                                                                      |
| Védettség                                 |                    | IP 67                                                                         |
| <b>Tesztek / engedélyek</b>               |                    |                                                                               |
| EMC                                       |                    | EN 60947-5-2                                                                  |
|                                           |                    | EN 55011                                                                      |
|                                           |                    | B osztályú                                                                    |
| MTTF                                      | [év]               | 303                                                                           |
| <b>Mechanikai adatok</b>                  |                    |                                                                               |
| Súly                                      | [g]                | 323,5                                                                         |
| Ház                                       |                    | téglatest kialakítású                                                         |
| Beépítés módja                            |                    | nem süllyesztve beépíthető                                                    |
| Méreték                                   | [mm]               | 40 x 26 x 40                                                                  |
| Anyagok                                   |                    | PBT                                                                           |
| <b>Kijelzők / kezelési egységek</b>       |                    |                                                                               |
| Kijelző                                   | kapcsolási állapot | 2 x LED, sárga                                                                |
| <b>Elektromos csatlakozás</b>             |                    |                                                                               |
| Szükséges védelem                         |                    | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű       |
| <b>Megjegyzések</b>                       |                    |                                                                               |
| Megjegyzések                              |                    | Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését. |
| Csomagolási egység                        |                    | 1 db                                                                          |
| <b>Elektromos csatlakozás</b>             |                    |                                                                               |
| Kábel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                    |                                                                               |
| Csatlakozás                               |                    |                                                                               |



Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű