

IN506A




Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/US/3D/3G

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IN507A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	2 x záró
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	40 x 26 x 47
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	2 x záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1300
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	4
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	4 ± 10 %



Kettős induktív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/US/3D/3G

Működési távolság	[mm]	0...3,25
-------------------	------	----------

Pontosság / eltérés

Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis	[Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a] -10...10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C] 0...60
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

ATEX eszközjelölés	II 3D IP 67 T = 80 °C X
	II 3G EEx nA II T6 X
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 B osztályú

Mechanikai adatok

Ház	téglatest kialakítású
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm] 40 x 26 x 47
Anyagok	ház: PBT; burkolat: PC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



IN506A



Kettős induktív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/US/3D/3G

Csatlakozás

