



Induktív érzékelő

IN-2004-ARKG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: IN5281
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

1 rögzítőfurat
2 menetes persely M3 mély 5,8 mm

Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	40 x 12 x 26
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	4
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	1 (36 V)
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	2000; (csak fémlerezre vagy hűtőlemezre rögzítés esetén: 150 x 50 x 2 mm Szakaszos üzem, 4 másodperces maximális bekapcsolási idővel. Ezután min. 2 másodperces kikapcsolási idővel.)
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	70
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	4 ± 10 %
Működési távolság	[mm]	0...3,25



Induktív érzékelő

IN-2004-ARKG

Pontosság / eltérés

Korrektációs faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,9 / sárgaréz: 0,8 / alumínium: 0,5 / réz: 0,4
Hiszterézis [Sr %-a]	3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Ház	téglatest kialakítású
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm]	40 x 12 x 26
Anyagok	PBT

Rögzítőfurat

Meghúzási nyomaték [Nm]	< 0,5
-------------------------	-------

Menetes persely

Meghúzási nyomaték [Nm]	< 1,2; (rézpersely ellenoldali felületre történő felhelyezése esetén)
-------------------------	---

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BN = Érszínék :
BU = barna
kék